


Kabelstyrning till V0-V0HD

Guide för instyrning av kabel i blåsmaskin V0 och V0-HD.



| Produkt-/E-nummer | Produktnamn | Max Kabeldimension |
|-------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1641148 | Kabelstyrning <3mm till V0-V0HD | 3 mm |
| 1641149 | Kabelstyrning <5mm till V0-V0HD | 5 mm |
| 1641150 | Kabelstyrning <7mm till V0-V0HD | 7 mm |