

Duktklampa till V2

Håller dukten och styr in luften. Välj rätt storlek efter duktens yttre diameter.



| Produkt-/E-nummer | Produktnamn | För Mikrorör Med Storlek | Max Kabeldimension | YD Tätning |
|-------------------|---|--------------------------|--------------------|------------|
| 1641156 | Duktklampa 7-CD3.5 dukt 7mm max 3.5mm kabel 7mm tätning V1-V2 | 7 mm | 3,5 mm | 7 mm |
| 1641157 | Duktklampa 8-CD7 dukt 8mm max 7mm kabel 16mm tätning V1-V2 | 8 mm | 7 mm | 16 mm |
| 1641158 | Duktklampa 10-CD8 dukt 10mm max 8mm kabel 16mm tätning V1-V2 | 10 mm | 8 mm | 16 mm |
| 1641159 | Duktklampa 12-CD10 dukt 12mm max 10mm kabel 16mm tätning V1-V2 | 12 mm | 10 mm | 16 mm |
| 1641160 | Duktklampa 14-CD10 dukt 14mm max 10mm kabel 16mm tätning V1-V2 | 14 mm | 10 mm | 16 mm |
| 1641161 | Duktklampa 16-CD13.5 dukt 16mm max 13.5mm kabel 16/22mm tätning V1-V2 | 16 mm | 13,5 mm | |
| 1641162 | Duktklampa 18-CD13.5 dukt 18mm max 13.5mm kabel 16/22mm tätning V1-V2 | 18 mm | 13,5 mm | |
| 1641163 | Duktklampa 20-CD10 dukt 20mm max 10mm kabel 16mm tätning V1-V2 | 20 mm | 10 mm | 16 mm |
| 1641164 | Duktklampa 20-CD16 dukt 20mm max 16mm kabel 22mm tätning V1-V2 | 20 mm | 16 mm | 22 mm |
| 1641165 | Duktklampa 25-CD10 dukt 25mm max 10mm kabel 16mm tätning V1-V2 | 25 mm | 10 mm | 16 mm |
| 1641166 | Duktklampa 25-CD16 dukt 25mm max 16mm kabel 22mm tätning V1-V2 | 25 mm | 16 mm | 22 mm |
| 1641167 | Duktklampa 32-CD10 dukt 32mm max 10mm kabel 16mm tätning V1-V2 | 32 mm | 10 mm | 16 mm |
| 1641168 | Duktklampa 32-CD16 dukt 32mm max 16mm kabel 22mm tätning V1-V2 | 32 mm | 16 mm | 22 mm |
| 1641169 | Duktklampa 40-CD10 dukt 40mm max 10mm kabel 16mm tätning V1-V2 | 40 mm | 10 mm | 16 mm |
| 1641170 | Duktklampa 40-CD16 dukt 40mm max 16mm kabel 22mm tätning V1-V2 | 40 mm | 16 mm | 22 mm |
| 1641171 | Duktklampa 50-CD16 dukt 50mm max 16mm kabel 22mm tätning V1-V2 | 50 mm | 16 mm | 22 mm |

